

El sistema **WL30** aprovecha al máximo el potencial del **nuevo CR200** y la versatilidad de la nueva unidad de gestión y visualización. Se utiliza para realizar el análisis de la muestra directamente sobre las líneas de procesado o sobre las líneas utilizadas por las bombas de vendimia.

Calcula el valor instantáneo de la muestra, así como el valor medio. Los datos son visualizados en la unidad de visualización y gestión remota, la cual dispone de, una pantalla gráfica LCD táctil de 5,7 " colocada en la pared o directamente en un soporte. Todos los datos de análisis se almacenan y se envían a la intuitiva pantalla de visualización, además, todos los datos pueden ser enviados a un PC y/o una impresora.

El sistema WL30 ofrece una alta versatilidad, es la respuesta a la búsqueda de un modo de análisis preciso, simple e inmediato.

Características Generales

Cámara de análisis

Material	Acero Inox AISI 304
Tipo de conexión	Garolla o Tri-Clamp
Diámetro de la conexión	min 3" Max 6"
Altura cámara	350mm
Conexión refractómetro	3" Tri-Clamp

Refractómetro

Escala y límite de medida	0....40 Brix 0....30 Babo 0....20 Baumé 0....18 Alcohol 0....150 Oechsle
Resolución	0,01 (1 para Oechsle)
Precisión	+/- 0,5%
Rango compensación automática temperatura	+5...+40° C
Peso	2,5 Kg.
Prisma	Vidrio Crown
Box	Tecamid GF60 IP65

Unidad de control

Material	Acero inox AISI 304
Dimensiones	220x220x140(h)mm
Visualización	320x240 LCD táctil IP65
Peso	3,5 Kg.
Controles	Start/stop análisis Ruptura análisis Envío de datos a la impresora y/o Pc externo
Versión	1 LINEA 4 LINEAS
Fijación	En la pared En un soporte específico.
Alimentación	220 VAC-50/60 Hz 50VA



Sistema de análisis
WL30

Grado de azúcar